

Medidor Digital de Umidade



Inclui estojo para transporte.

Medidor de umidade HHMM690 em tamanho inferior ao real.

HHMM690



- ✓ **Mede o Teor de Umidade da Madeira (Faixa de Medição de 8 a 28%)**
- ✓ **Fácil de Usar, Pode ser Operado com Apenas Uma das Mãos**
- ✓ **Luzes Indicadoras de Umidade (Verde, Vermelho, Amarelo)**
- ✓ **Desligamento Automático**
- ✓ **Inclui Estojo de Transporte**

O HHMM690 é um medidor de umidade para madeira de baixo custo e fácil operação. Basta enfiar os pinos sensores na madeira para ler o percentual do teor de umidade (faixa de medição de 8 a 28%).

Três luzes indicarão o teor de umidade da madeira:

- Verde:** condição de "ar seco"
- Amarelo:** ligeiramente acima do normal
- Vermelho:** excesso de umidade

O HHMM690 funciona com base no princípio da resistência elétrica.

Especificações

Tela: LCD de 3 dígitos
Faixa de Medição: 8 a 28% (qualquer valor acima de 28% não é da madeira)
Bateria: Quatro pilhas alcalinas "AAA" (incluídas)
Indicador de Bateria Fraca: O ícone "🔋" mostra quando a

carga da bateria está abaixo do nível operacional.

Exatidão: medição apenas para fins de estimativa; $\pm 2\%$ entre umidade de 8 e 28%

Ambiente de Operação: 0 a 40°C (32 a 105°F), umidade de 15 a 80%

Condições de Armazenagem: -20 a 60°C (-4 a 140°F), umidade de 0 a 80%, guardar sem as pilhas

Dimensões: 190 mm A x 44 mm L x 40 mm P (7,5 x 1,7 x 1,6")

Peso: Aproximadamente 5,6 oz (156 g) com a bateria

Para Fazer o Pedido

Código de Produto	Descrição
HHMM690	Medidor portátil de umidade

Vem com estojo para transporte, 4 pinos sensores (2 de reposição), 4 pilhas alcalinas "AAA" e manual.

Exemplo do Pedido: HHMM690, medidor portátil de umidade.