



## Medidor para Análise de Água Multifuncional 6 em 1 Para Medições de pH, Temperatura, Condutividade, STD e/ou ORP

### PHH-127



PHE-6510, eletrodo, com PHEH-65-10, conjunto para montagem e cabo (ambos vendidos separadamente), em tamanho menor que o real.



- ✓ Bateria Interna Recarregável (Inclui Carregador)
- ✓ Fornecido Completo com Sonda de Condutividade, Tampa Protetora e Chave de Fenda para Calibração
- ✓ Tela Grande de LED
- ✓ Portátil ou para Montagem em Parede
- ✓ Fácil de Calibrar e Operar

Uma versão aprimorada do nosso medidor PHH-126, o PHH-127 foi desenvolvido para oferecer o medidor mais avançado e funcional do mercado atual. O PHH-127 tem uma bateria interna recarregável com carregador de tomada e tempo de recarga padrão de cerca de 2 horas. É capaz de medir 5 parâmetros, incluindo ORP (sonda mV vendida separadamente), pH (sonda vendida separadamente), condutividade (CF ou EC), STD (PPM) e temperatura. O monitor multiparâmetros de qualidade da água é um instrumento versátil com um sistema de várias sondas confiável, fácil de ler, econômico e que pode ser usado por técnicos e leigos.

### Especificações

#### Intervalo de Medição

**Fator de Condutividade (CF):** 0,00 a 19,99 mS/cm

**Condutividade Elétrica (EC):** 0,0 a 199,9

**STD:** 10 a 19990 ppm

**pH:** 0,00 a 14,00

**mV:** 0 a ±1999

**Temperatura:** -50 a 70°C (-58 a 158°F)

#### Resolução

EC: 0.01

CF: 0.1

STD: 10 ppm

pH: 0.01

mV: 1

Temperatura: 0,1°C (0,2°F)

#### Exatidão

pH: ±0.1

Temperatura: ±1,0°C (2,0°F)

mV: ±0,1% do fundo de escala, ±1 dígito

EC, CF, STD: ±2% do fundo de escala

Temperatura Operacional: 0 a 50°C (32 a 122°F)

Compensação Automática de Temperatura (ATC): 0 a 50°C (32 a 122°F)

Alimentação: conjunto interno de baterias com carregador de tomada de 120 VCA (incluído)

Dimensões: 155 mm C x 86 mm L x 22 mm P (6,10 x 3,39 x 0,87")

Peso: 230 g (8,1 oz)

**Para Fazer seu Pedido visite o website [br.omega.com/phh-127](http://br.omega.com/phh-127) ou disque 0800-773-2874 para obter preços e detalhes**

Código de Produto	Descrição
PHH-127	Medidor 6 em 1 de pH, condutividade, STD, ORP e temperatura

#### Acessórios

Código de Produto	Descrição
PHE-1311	Eletrodo laboratorial de pH (junção simples)
ORE-1411	Eletrodo de ORP
PHE-6510	Eletrodo de pH para montagem em tanque (cabo vendido separadamente)
PHEH-65-10	Conjunto de montagem para eletrodo PHE-6510 (vendido separadamente)
CDSA-1500	Solução de condutividade de 1500 µS
PHA-4	Solução de calibração para pH 4
PHA-7	Solução de calibração para pH 7
PHA-10	Solução de calibração para pH 10
PHH-120-PS	Fonte de alimentação/carregador de reposição

Fornecido completo com bateria interna recarregável, carregador, sonda de condutividade, mini chave de fenda, ferragens para montagem em parede e manual de operação.

**Exemplos de Pedido:** medidor 6 em 1 PHH-127 e solução de condutividade CDSA-1500.

Medidor 6 em 1 PHH-127, eletrodo laboratorial PHE-1311, soluções de calibração PHA-4 e PHA-7 e solução de condutividade CDSA-1500.