



Testadores Portáteis de pH com Eletrodos Substituíveis Litmustik®

PHH-3X



- ✓ Medições de pH e Temperatura com Exatidão de 0,1 pH e 1°
- ✓ Compensação Automática de Temperatura
- ✓ Eletrodos Substituíveis
- ✓ Medições de 0 a 14 pH, 0 a 70°C (32 a 158°F)
- ✓ LCD de 2½ Dígitos, 12,7 mm (0,5 pol) de Altura

Combinando o eletrodo e leitura de pH em um único medidor compacto, o PHH-3X é ideal para verificações rápidas de pH no campo. Este medidor portátil também mede a temperatura, e o módulo de eletrodo substituível contém um amplificador de sinal e sensor de temperatura para medições de pH compensadas por temperatura.

O display é um LCD amplo, de 2½ dígitos e 12,7 mm (0,5") de altura, com resolução de 0,1 para pH e resolução de 1° para temperatura.

A compensação automática de temperatura (CAT) é padrão sobre o intervalo de 0 a 70°C (32 a 158°F). Com a chave seletora, o usuário pode alternar facilmente entre leituras de pH e temperatura.

Especificações

Intervalo de pH: 0,0 a 14,0 pH

Resolução: ±0,1 pH

Exatidão: ±0,1 CAT

Temperatura

Intervalo: 0 a 70°C (32 a 158°F)

Resolução: ±1°C ou °F

Exatidão: ± 1°C (1 dígito)

Display: LCD de 2½ dígitos, 12,7 mm (0,5")

de altura

Pilhas: Três pilhas de óxido de prata de 1,55V (inclusas)

Vida da Bateria: 200 horas contínuas

Dimensões:

152 alt. mm x 43 larg. mm x 23 prof. mm

(6 x 1,7 x 0,9")

Peso: 113 g (4 onças)

Eletrodo: Junção única

Partes em Contato com Fluido

Painel: Policarbonato

O-Rings: Neoprene

Sensor: Epóxi

Mecha: Polietileno



Para fazer seu pedido

N° do Modelo	Descrição
PHH-3X	Testador portátil de pH
PHH-3X-KIT	Kit de testagem de pH, inclui testador e cápsulas de buffer de 4, 7 e 10 pH
PHH-3X-R	Eletrodo reserva para PHH-3X (junção única)

Acessórios

N° do Modelo	Descrição
PH-BATT-3	Pilha reserva de óxido de prata de 1,55V (3 necessárias)
PHA-4	Solução de buffer de pH 4,00 em garrafa de 500 ml (1 quartilho)
PHA-7	Solução de buffer de pH 7,00 em garrafa de 500 ml (1 quartilho)
PHA-10	Solução de buffer de pH 10,00 em garrafa de 500 ml (1 quartilho)

É fornecido completo com três pilhas de 1,55V e manual do operador.

Exemplo de Encomenda: PHH-3X-KIT, kit de testagem portátil, inclui cápsulas de buffer de 4, 7 e 10 pH, PHH-3X-R, eletrodo reserva.