

PRESSOSTATOS DE LATÃO ECONÔMICOS

10 a 3000 psi

Para acessórios para alarmes sonoros e módulos de relés, acesse o site.



PSW-196, em tamanho real.

PRESSOSTATOS H

Série PSW-190



A série de pressostatos cilíndricos PSW-190 possui terminação elétrica com vedação de epóxi. Esse *design* reforçado permite que o pressostato suporte ambientes severos.

ESPECIFICAÇÕES

Pressostato: SPDT, contatos de prata revestidos de ouro de 5 A a 250 VCA ou 30 VCC para cargas inferiores a 5 mA a 6 VCC, 2 mA a 12 VCC e 1 mA a 24 VCC

Intervalo do Ambiente de Operação: -20 a 75°C (-4 a 167°F) com construção Buna-N; -20 a 80°C (-4 a 176°F) com construção em FKM ou EPDM

Temperatura do Meio: 70°C (158°F) com sensor Buna-N; 120°C (248°F) com sensor FKM

Peças Úmidas: latão, anel de vedação e diafragma

Repetibilidade:

PSW-191, 192, 195 e 196: ±1%

PSW-193, 194, 197 e 198: ±1,5%

Choque: ponto de ajuste repete após 50 g, 10 ms de duração

Vibração: ponto de ajuste repete após 10 g, 5 a 500 cps

Carcaça e Tampa: alumínio com acabamento de iridite classificado para 100 h de névoa salina; fechado e com borracha de vedação para uso externo.


Pressure Connection:

PSW-191, 192, 195 e 196: ½ NPT

PSW-193, 194, 197 e 198: ¼ NPT

Peso: 128 g (4,5 oz)

Dimensões: mm (polegada)



CÓDIGO DA FIAÇÃO

AZUL = N.A.
PRETO = N.F.
VIOLETA = COM.

DIM. A

PSW-191, 192, 195, 196 = 103 (4.06)
PSW-193, 194, 197, 198 = 111 (4.37)

Para Fazer o Pedido

CÓDIGO DE PRODUTO	INTERVALO AJUSTÁVEL	BANDA MORTA TÍPICA	PRESSÃO MÁX. DO SISTEMA	PRESSÃO DE TESTE
Modelos com Anel de Vedação e Diafragma de Buna-N				
PSW-191	10 a 150 psi	2 a 10	1500	3000
PSW-192	30 a 600 psi	8 a 60	2500	3000
PSW-193	100 a 1500 psi	20 a 220	8000	10.000
PSW-194	180 a 3000 psi	50 a 400	8000	10.000
Modelos com Anel de Vedação e Diafragma FKM				
PSW-195	11 a 150 psi	2,5 a 11,5	1500	3000
PSW-196	33 a 600 psi	9,5 a 69	2500	3000
PSW-197	110 a 1500 psi	23 a 253	8000	10.000
PSW-198	198 a 3000 psi	57,5 a 460	8000	10.000

Fornecido completo, com manual de operação.

Exemplo de Pedido: pressostato cilíndrico PSW-192, com anel de vedação e diafragma de Buna-N e intervalo ajustável de 30 a 600 psi.