

# Painéis para conectores com 483 mm (19")

## Conectores em miniatura em painéis anodizados

Painéis industriais com espessura de 3,1 mm (1/8")

Série 19MJP



A imagem é menor que o tamanho real.

Tampas incluídas gratuitamente com cada painel



chaves seletoras e medidores vendidos separadamente.

Painel para conectores simples com 483 mm (19")

Nº de linhas	Altura do painel	Nº máximo de conectores
1	89 mm (3½")	30
2	89 mm (3½")	60
3	133 mm (5¼")	90
4	178 mm (7")	120

Painéis para conectores com 483 mm (19") com rasgo para chave seletora

Nº de linhas	Altura do painel	Tamanho da chave seletora	Nº máximo de conectores
1	133 mm (5¼")	76 mm (3")	20
2	133 mm (5¼")	76 mm (3")	40
2	178 mm (7")	127 mm (5")	40
3	178 mm (7")	127 mm (5")	60
4	178 mm (7")	127 mm (5")	80

Observação: Nenhum custo adicional será cobrado na instalação quando solicitado um painel com chave seletora.

G

### Para fazer seu pedido

Nº do modelo Código de cores ANSI	Nº total de conectores	Rasgo para chave seletora desligamento	Rasgo para medidor desligamento
19MJP1-10-(*)	10	-	-
19MJP1-12-(*)	12	-	-
19MJP1-18-(*)	18	-	-
19MJP1-20-(*)	20	-	-
19MJP1-30-(*)	30	-	-
19MJP2-32-(*)	32	-	-
19MJP2-40-(*)	40	-	-
19MJP1-10-(*)-OSW	10	76 mm (3")	-
19MJP1-20-(*)-OSW	20	76 mm (3")	-
19MJP2-40-(*)-OSW	40	127 mm (5")	-
19MJP3-30-(*)-OSW	30	127 mm (5")	-
19MJP3-40-(*)-OSW	40	127 mm (5")	-
19MJP4-40-(*)-OSW	40	127 mm (5")	-
19MJP1-10-(*)-OSW-MTR	10	76 mm (3")	sim
19MJP2-20-(*)-OSW-MTR	20	76 mm (3")	sim
19MJP3-30-(*)-OSW-MTR	30	127 mm (5")	sim
19MJP4-40-(*)-OSW-MTR	40	127 mm (5")	sim

Observação: Os painéis com interruptores e/ou medidores não são fornecidos com fios. O cabeamento é um custo adicional. Consulte a fábrica para mais detalhes.

\*Insira o código de calibração J, K, T, E, R, S, N, G, C, D ou U. Tampões incluídos. Enviado desmontado.

Exemplo de pedido: 19MJP3-40-K-OSW, painel com comprimento de 483 mm (19") com 40 mini conectores de painel tipo K organizados em 3 fileiras e rasgo para chave seletora OMEGA.

Painéis para conectores com 483 mm (19") com chave seletora e medidor

Nº de linhas	Altura do painel (mm/pol)	Tamanho do interruptor (mm/pol)	Nº máximo de conectores
1	133 (5¼")	76 (3")	10
2	133 (5¼")	76 (3")	20
3	178 (7")	127 (5")	30
4	178 (7")	127 (5")	40

Observação: painel é fornecido com rasgo para medidor de 45 x 02 mm (1/8" DIN), salvo especificado diferente.

Consulte o Departamento de Vendas para informações sobre painéis anodizados personalizados e codificados por cores.