

Fonte de calibração de corpo negro em miniatura

Portátil e com faixa de alta temperatura

**BLACK POINT™
BB703**



Padrão Soment
o modelo
230 Vac



- ✓ Calibra a partir da temperatura ambiente 10 até 400°C (20 até 752°F)
- ✓ Projeto em miniatura portátil
- ✓ Controlador de temperatura digital 1/32 DIN embutido
- ✓ Calibra instrumentos infravermelhos com rapidez e exatidão
- ✓ Certificado de calibração rastreável pelo NIST com 3 pontos de dados incluso
- ✓ Estojo de transporte incluso
- ✓ Comunicação RS232 opcional com software e cabo de comunicação CN9-SW grátis

Estão disponíveis modelos com RS232 e software grátis!

Especificações

Faixa de temperatura da placa-alvo:

Temperatura ambiente 10 até 400°C (20 até 752°F)**

Condições Ambientais:

Temperatura: 0 até 40°C (32 até 104°F)**

Umidade: 0 até 90% de umidade relativa, sem condensação

Energia:

BB703: 115 Vac, 50/60 Hz 175 W

BB703-230VAC: 230 Vac, 50/60 Hz, 175 W

Sensor de controle interno:

Platina RTD, classe A, 100Ω, alfa = 0,00385

Exatidão: ±1,4°C (±2,5°F)

Resolução: 0.1°

Estabilidade: 0,3°C (±0,5°F)

Emissividade da placa-alvo: 0,95

Tamanho: 56 H x 127 W x 155 mm D (2,2 x 5 x 6,1")

Peso: 1,09 kg (2,4 lb)

Certificações: CE (somente BB703-230VAC)

Categoria de instalação: II

** O ponto de ajuste máximo precisa ser reduzido ao operar em temperaturas ambientes superiores a 25°C (77°F).

Fazemos alterações contínuas quando os avanços técnicos permitem. Verifique se há características adicionais quando fizer o pedido.



O programa de garantia estendida OMEGACARE™ está disponível para os modelos apresentados nesta página. Peça mais detalhes ao seu representante de vendas quando fizer o pedido. OMEGACARE™ cobre peças, mão de obra e embalagens retornáveis equivalentes.

O BB703 é um calibrador de corpo negro de alto desempenho, reforçado e em miniatura. É utilizado para calibrações de pirômetro infravermelho com a faixa de temperatura ambiente 10 até 400°C (ambiente 20 até 752°F). Com seu projeto exclusivo em miniatura e placa-alvo de 29 mm (1.125") embutida, o BB703 é um calibrador de infravermelho ideal para todas as aplicações em laboratórios ou em campo. A opção "-C2" permite configurar, ajustar e fazer leituras remotas. O software gratuito está incluso com estes modelos.

Cuidado: Para evitar riscos de incêndio ou danos ao seu calibrador, sempre deixe-o esfriar até temperatura ambiente antes de guardá-lo.

Para fazer seu pedido

Nº do modelo	Descrição
BB703	Fonte de calibração de corpo negro em miniatura, 115 Vac
BB703-230VAC*	Fonte de calibração de corpo negro em miniatura, 230 Vac

Opção de comunicações

Sufixo	Descrição
-C2	Comunicações RS 232 e software gratuito CN9-SW, com cabo de 1,8 m (6') incluso

Vem completo com manual de utilização, certificado de calibração NIST e estojo de transporte.

*Observação: Somente o modelo 230 Vac está disponível com marcação CE.

Exemplo de pedido: BB703-C2, fonte de calibração de corpo negro 115 Vac, com opção do RS2032, OMEGACARE™ estende a garantia padrão de 3 anos para um total de 5 anos.