



Sonda RTD extrusora com engates de compressão



- ✓ Ideal para equipamentos para processamento de plástico
- ✓ Elemento de platina DIN com película fina e precisão 100 Ω classe "A"
- ✓ Tampa de travamento e sensor com fecho de mola na porta estilo baioneta (encaixe rosqueado disponível)
- ✓ 4,75 mm (3/16") de diâmetro, bainha padrão de aço inoxidável 304
- ✓ cabo flexível de 1,5 m (60") com BX blindado padrão


- ✓ Faixa de temperatura até 260°C (500°F) contínua [cabo opcional para 480°C (900°F) disponível]



Para fazer seu pedido			
Número do modelo*	Terminal	Curvo	Dia. "A" ** em mm (pol)
BT-000-RTD-2 1/4-60-1	Terminal forquilha	Em reta	60 (2,36)
BT-000-RTD-2 1/4-60-2	Conector OTP	Em reta	60 (2,36)
BT-000-RTD-3 1/2-60-1	Terminal forquilha	Em reta	90 (3,54)
BT-000-RTD-3 1/2-60-2	Conector OTP	Em reta	90 (3,54)
BT-090-RTD-2 1/4-60-1	Terminal forquilha	90°	60 (2,36)
BT-090-RTD-2 1/4-60-2	Conector OTP	90°	60 (2,36)
BT-090-RTD-3 1/2-60-1	Terminal forquilha	90°	90 (3,54)
BT-090-RTD-3 1/2-60-2	OTP connector	90°	90 (3,54)


Também estão disponíveis adaptadores para utilizar como inserto e braçadeira de tubo. *Para outros comprimentos de cabos blindados, mude "-60" no número do modelo para o comprimento desejado por custos adicionais por pé acima de 5' (60"). ** Outros comprimentos "A" disponíveis. Custos adicionais por polegada acima de 6".

Exemplo de pedido: BT-090-RTD-3 1/2-120-1, sonda curva 90 graus, 3 1/2" de comprimento da dimensão "A", 120" de cabo blindado flexível com terminal forquilha.



Número do modelo	Comprimento (polegadas)	Tamanho da rosca
BTA-1	7/8	1/8-27 NPT
BTA-2	7/8	3/8-24
BTA-3	1 3/8	1/8-27 NPT
BTA-4	1 3/8	3/8-24
BTA-5	2 1/2	1/8-27 NPT
BTA-6	2 1/2	3/8-24

Como são determinados os números de modelo da OMEGA?



Exemplo de pedido: BT-090-RTD-2 1/4-60-1.

Sonda RTD Extrusora com Engates de Compressão

Para adaptadores BTC disponíveis, acesse omega.com/bt-000_bt-090




- ✓ Ideal para equipamentos para processamento de plástico
- ✓ elemento de platina DIN 100 Ω 100 classe "A"
- ✓ 4,75 mm (3/16") de diâmetro, bainha de aço inoxidável 304
- ✓ 1/8 NPT encaixe de compressão padrão em latão
- ✓ Cabo flexível de 1,5 m (60") com blindagem BX padrão
- ✓ Faixa de temperatura até 260°C (500°F) contínua [cabo opcional para 480°C (900°F) disponível]

CF-000-RTD-2-60-1, a imagem é menor que o tamanho real.

O padrão vem com conector OTP ou terminal forquilha, veja a tabela abaixo.


#26 AWG cobre niquelado trançado, revestido de PFA com blindagem flexível.



Para fazer seu pedido			
Número do modelo*	Terminal	Curvo	Dia. "A"*** em mm (polegadas)
CF-000-RTD-2-60-1	Terminal forquilha	Em reta	50 mm (2")
CF-000-RTD-2-60-2	Conector OTP	Em reta	50 mm (2")
CF-000-RTD-4-60-1	Terminal forquilha	Em reta	100 mm (4")
CF-000-RTD-4-60-2	Conector OTP	Em reta	100 mm (4")
CF-090-RTD-2-60-1	Terminal forquilha	90°	50 mm (2")
CF-090-RTD-2-60-2	Conector OTP	90°	50 mm (2")
CF-090-RTD-4-60-1	Terminal forquilha	90°	100 mm (4")
CF-090-RTD-4-60-2	OTP connector	90°	100 mm (4")

* Para outros comprimentos de cabos blindados, mude "-60" do número do modelo para o comprimento desejado por custo adicional por pé acima de 5' (60").
 ** Outros comprimentos A disponíveis por custo adicional por polegada acima de 6".

Exemplo de pedido: CF-000-RTD-2-60-1, estilo de compressão em reta, dimensão "A" de 2", cabo de 60" com terminais em forquilha.



Exemplo de pedido: CF-000-RTD-2-60-1.