

Termômetro com Registrador de Dados Portátil de Quatro Canais Com Interface USB



HH378



Sem Pontos

- ✓ **Varição Automática**
- ✓ **Interface USB com Software para Windows®**
- ✓ **Luz de Fundo de LED**
- ✓ **Função FIXAR LEITURA**
- ✓ **Entrada de 4 Canais**
- ✓ **Termopares tipo J, K, E, T**
- ✓ **Visor com 4 Canais, Resolução**
- ✓ **0,1°C/0,1°F com Software para Windows®**
- ✓ **Função MÁX/MÍN/AVG**
- ✓ **Desligamento Automático para Economia de Bateria**
- ✓ **16.000 registros por canal**

O HH378 possui um conversor de sinal analógico para digital rápido e de alta resolução. As configurações das medições e os resultados são mostrados na tela de LCD equipada com luz de fundo. Os dados podem ser armazenados no medidor ou salvos diretamente em um computador através de uma interface. Os dados gravados podem ser processados mais detalhadamente em um computador. Com o software exclusivo, os parâmetros podem ser programados e os dados registrados/recuperados diretamente através de um PC.

Especificações

Intervalo de Medição:

K: -200 a 1372°C (-328 a 2501°F)
 J: -150 a 1000°C (-238 a 1832°F)
 E: -150 a 750°C (-238 a 1382°F)
 T: -180 a 400°C (-292 a 752°F)

Proteção da Entrada: 250 Vca

Resolução: 0,1°C/°F <1000, 1°C/°F ≥1000

Exatidão: ±(0,1% da leitura + 0,7°C)
 ±(0,1% da leitura + 1,4°F)

Abaixo de -100°C (-148°F):

±(0,4% da leitura + 0,7°C)
 ±(0,4% da leitura + 1,4°F)

Coefficiente de Temperatura:

0,01% da leitura + 0,05°C por °C (<18°C ou 28°C)

Taxa de Amostragem: 1 vez por segundo

Tipo de Bateria: Bateria de 9V (incluída)

Vida da Bateria: Aproximadamente 30 horas (bateria alcalina)

Adaptador de CA: 9 Vcc (8 a 10 Vc, no máximo)

Temperatura Operacional: -10 a 50°C (14 a 122°F)

Umidade Operacional: 10 a 90% da UR (não condensante)

Temperatura de Armazenamento: -40 a 60°C (-40 a 140°F)

Umidade de Armazenamento: 10 a 75% UR

Dimensões:

196 mm A x 65 mm L x 36 mm P (7.72 x 2.56 x 1.42")

Peso Aproximado: 310 g (10,93 oz)

Sistema Recomendado: Windows NT 4.0/NT2000/XP/Vista/Windows 7




O programa de garantia estendida OMEGACARESM está disponível para os modelos mostrados nesta página. Consulte seu representante de vendas para obter todos os detalhes quando for fazer o seu pedido. O OMEGACARESM oferece cobertura para peças, mão de obra e itens retornáveis equivalentes.



HH378 em tamanho inferior ao real.

Inclui Termopares Grátis!

Este modelo inclui 4 termopares gratuitos de 1 m (40") do tipo K, isolados, com pontas unidas (beaded wire), conector subminiatura e suporte para carretel de fio (1 por canal). Solicite um item para reposição! Código do produto SC-GG-K-30-36



Para Fazer o Pedido

Código de Produto	Descrição
HH378	Termômetro com registrador de dados portátil de quatro canais

Acessórios (Instalação em Campo)

Código de Produto	Descrição
HH300-ADAPTOR	Adaptador (115 Vca)
HH300-CABLE-USB	Cabo USB para reposição

Vem completo com 4 termopares do tipo K com pontas unidas (beaded wire), bateria de 9V, estojo rígido para transporte, software, cabo USB, certificado NIST e manual de operação.

Exemplo do Pedido: HH378, termômetro com registrador de dados de quatro canais. OCW-3, o OMEGACARESM estende a garantia-padrão de 1 ano para um total de 4 anos.