


Medidor de Umidade sem Pinos



HHMM257



- ✓ Medição Não Invasiva de Umidade
- ✓ Tela de LCD Tripla Multifuncional com Luz de Fundo
- ✓ Medição Sem Pinos para Profundidades de 20 a 40 mm (0,78 a 1,6") Abaixo da Superfície
- ✓ Tecnologia de Sensoriamento de Alta Frequência
- ✓ Fixação Automática de Leitura de Dados
- ✓ Dois Níveis de Alarme Ajustáveis com Bipe Sonoro e Indicadores Visuais Intermitentes (de "RISCO" ou "ÚMIDO")
- ✓ Calibração Automática (em Ar Seco) Quando o Medidor está Ligado
- ✓ Indicador de Bateria Fraca
- ✓ Desligamento Automático

O medidor de umidade portátil sem pinos HHMM257 possui um sensor que monitora a umidade na madeira e em outros materiais sem causar danos à sua superfície. A tecnologia de sensoriamento de alta frequência permite que o medidor faça medições não invasivas. O HHMM257 tem uma tela de LCD fácil de ler, equipada com luz de fundo, que pode ser ligada ou desligada manualmente. Os alarmes programáveis pelo usuário avisam quando os níveis de umidade ultrapassam os pontos ideais. Este medidor é enviado totalmente testado e calibrado e, com o uso adequado, proporcionará anos de serviços confiáveis.



Medição de umidade relativa em vários materiais, incluindo madeira, madeira aglomerada, carpetes e placas para revestimento de teto usando tecnologia sem pinos não invasiva.

HHMM257 em tamanho inferior ao real.



Especificações

Faixa de Umidade: 0,0 a 100,0 (somente relativa)

Profundidade de Medição: 20 a 40 mm (0,79 a 1,6")

Tipo de Tela: LCD com luz de fundo

Dígitos na Tela: três, numéricos, cada uma mostrando de 0,0 a 100,0

Ícones: FIXAR LEITURA, SECO, RISCO, ÚMIDO, MÍN., MÁX. e bateria fraca

Temperatura Operacional: 4 a 43°C (40 a 110°F)

Umidade Operacional: 90%, 0 a 30°C (32 a 86°F), 75%, 30 a 40°C (86 a 104°F), 45%, 40 a 50°C (104 a 122°F)

Fonte de Alimentação: 3 pilhas "AAA" de 1,5V (incluídas)

Desligamento automático: Após 30 minutos de inatividade

Dimensões: 235 mm A x 63 mm L x 28 mm P (9,2 x 2,5 x 1,1")

Peso: 218 g (7,7 oz)

Tabela de Comparação de Umidade (Típica)

Material	Unidades de Exibição	Situação de Umidade
Gesso	<30	Seco
	30 a 60	Risco
	>60	Úmido
Cimento	<25	Seco
	25 a 50	Risco
	>50	Úmido
Madeira	<50	Seco
	50 a 80	Risco
	>80	Úmido

Para Fazer o Pedido

Código de Produto	Descrição
HHMM257	Medidor de umidade sem pinos

Vem completo com estojo flexível para transporte, 3 pilhas alcalinas "AA" e manual de operação. **Exemplo do Pedido:** HHMM257, medidor de umidade sem pinos. OCW-3, OMEGACARESM estende a garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos..