

Tacômetro a Laser de bolso com recursos de totalizador/contador/temporizador

HHT13



- ✓ Intervalo de funcionamento de até 7,6 m (25') (Laser visível de classe 3R)
- ✓ Suporta o conjunto remoto de contatos, padrão no Kit
- ✓ Aceita sensores remotos opcionais
- ✓ Automeção/decimal fixo de saída em de pulso
- ✓ TTL (selecionável pelo usuário)
- ✓ Taxas inglesa e métrica
- ✓ Bucha de montagem de tripé
- ✓ Indicadores no alvo e de bateria fraca
- ✓ Luva emborrachada
- ✓ Inclui certificado de calibração rastreável pelo NIST

O HHT13 é um tacômetro ótico a laser de bolso, digital e a bateria que opera até 7,6 m (25') a partir de um alvo reflexivo usando uma fonte de luz de laser. O design ergonômico permite a visualização de linha-de-visão direta segura do alvo e do display, enquanto oferece uma superfície de borracha antiderrapante para operação com uma só mão. O HHT13 é um tacômetro/medidor de taxa, totalizador/contador e temporizador (cronômetro) de 32 funções, programável em medidas métricas e inglesas. O suporte é integrado para o conjunto opcional de contato remoto (RCA) e os sensores remotos de contato. O HHT13 tem uma saída de pulso compatível com TTL para acionar dispositivos como coletores de dados e estroboscópios.

Especificações

Display: LCD alfanumérico de 5 dígitos

Intervalo:

Ótica: 5 a 200.000 rpm

Contato*: 0,5 a 20.000 rpm

(Outras medidas: polegadas, pés, jardas, milhas, cm, m, por hora, minutos, segundos)

Precisão:

Ótica: ±0,01% de leitura

Contato*: ± 0,05% da leitura (rpm)

Resolução: 0,001 a 10 rpm

(depende do intervalo de velocidade)

Intervalo de operação: 50 mm a 7,6 m (2" a 25')

Memória: máx., mín. e última

Alimentação: 2 pilhas "AA" de 1,5 Vcc (incluídas)

Ambiental: 5 a 40°C

(41 a 104° F), 80% UR até 30°C (86°F)

Dimensões:

176 x 61 x 41 mm

(6,9 x 2,4 x 1,6")

Peso:

210 g



O Programa de garantia estendida da OMEGACARESM está disponível para os modelos apresentados nesta página. Consulte seu representante de vendas para todos os detalhes quando fizer seu pedido. A OMEGACARESM oferece cobertura a peças, mão de obra e embalagens retornáveis equivalentes.



Para fazer seu pedido

Nº do Modelo	Descrição
HHT13	Tacômetro/cronômetro/totalizador com certificado NIST
HHT13-KIT	Tacômetro/cronômetro/totalizador com certificado NIST, RCA e maleta de transporte
HHT20-ROS	Sensor ótico remoto com cabo de 2,4 m (8'), suporte de montagem e 305 mm (12") de fita reflexiva
HHT13-CC10	A bolsa acolchoada acomoda os tacômetros
HHT13-RCA	RCA inclui as extremidades de contato (côncavas e convexas) e a roda de contato linear de 10 cm (3,9")
HHT13-CTE	Extremidades de borracha côncavas e convexas e roda de contato de 10 cm (3,9")
HHT13-LCW	Roda de contato linear com circunferência de 305 mm (12") para uso com RCA
HHT-RT-5	Rolo de fita reflexiva de 1,5 m (5'), com 12 mm (0,5") de largura

* Com RCA opcional.

Vem com certificado de calibração rastreável pelo NIST, duas tiras de 12 x 150 mm (6 x 0,5") da fita reflexiva, 2 pilhas "AA" e manual do operador. O **HHT13-KIT** vem com manual de operador, certificado de calibração rastreável pelo NIST, 2 pilhas "AA", rolo de 1,5 m (5') de fita reflexiva T-5, uma RCA, incluindo extremidades côncavas e convexas e uma roda de contato linear de 10 cm (3,9"), todos em uma maleta de transporte com capa dura de travamento.

Exemplos de pedido: **HHT13**, tacômetro, **HHT-RT-5**, fita reflexiva reserva, **MA-1214**, livro de referência: Intervalos estatísticos **OCW-3**, OMEGACARESM estende garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos.