

Painéis de conectores com miniconectores com código de cores

- Montagens encaixáveis
- Circuitos numerados
- Tamanhos disponíveis
- Aceita todos os miniconectores machos
- Painéis espessos de alumínio anodizado de 2,3 mm (0,09")
- Tampas Incluídas Com Cada Painel

3,3 mm (0,13") de diâmetro

Mostrado em escala menor que a real.

3,3 mm (0,13")


3,3 mm (0,13")

Código de cores ANSI mostrado

Para encomendar o código de cores IEC, acesse omega.com

A sonda CASS-316U-12 inclui conector acoplado e abraçadeira, fio EXPP-K-24-25 e conector SMPW-K-M.

Montagens em recortes retangulares



Painéis personalizados

Os painéis de conectores OMEGA® em miniatura são fabricados com painéis de conectores em miniatura e montagens encaixáveis em uma chapa de alumínio anodizado. Estão disponíveis painéis especiais com interruptores, medidor ou ambos. Entre em contato o Departamento de Vendas para consultar o preço de qualquer configuração. Especifique a quantidade de linhas, o total de conectores e a calibração. Os preços incluem painel e conectores.

Os corpos dos conectores são moldados de plástico de alto impacto e possuem a temperatura máxima de serviço de 205°C (401°F). Estes painéis são usinados com alumínio espesso de 2,3 mm (0,09") e acabamento escovado. A anodização adiciona durabilidade e resistência à corrosão.

Tampas: MPJ-CAP-12, pacote com 12



Informações de preço e quantidade de desconto

Preços disponíveis em omega.com para calibrações J, K, T, E, R, S, N, G, C, D e U. Para calcular o preço de mais de um tipo de painel, utilize a seguinte lista de preços:

- 1 linha.....por painel + conectores
- 2 linhas.....por painel + conectores
- 3 linhas.....por painel + conectores
- 4 linhas.....por painel + conectores

Miniconectores de painel, N° do modelo **MPJ**. Utilize a lista de descontos de quantidade à direita. Os preços de painéis em branco não são descontados.

Espaçamento do furo:

3,3 mm (0,13") em ambos os lados, 3,3 mm (0,13") de diâmetro para o furo de montagem

Lista de descontos	
1-10	Líquido
11-24	10%
25-49	15%
50-99	20%
100 ou mais	Consulte o Departamento de Vendas

Para fazer seu pedido					
Circuitos por linha	Dimensões: mm (polegadas)	1 linha 45 A (1,75)	2 linhas 83 A (3,25)	3 linhas 108 A (4,25)	4 linhas 33 A (5,25)
6	111 mm L (4,38")	MJP1-06-(*)	MJP2-12-(*)	MJP3-18-(*)	MJP4-24-(*)
12	207 mm L (8,13")	MJP1-12-(*)	MJP2-24-(*)	MJP3-36-(*)	MJP4-48-(*)
18	302 mm L (11,88")	MJP1-18-(*)	MJP2-36-(*)	MJP3-54-(*)	MJP4-72-(*)

Tampões incluídos.
Observação: todos os conectores MJP da OMEGA® são montados sem custo adicional.
 * Insira o tipo de calibração J, K, T, E, R, S, N, G, C, E ou U.
Exemplo de pedido: MJP3-54-K, painel de conector de 3 linhas com código de cores e conector tipo K.