


Miniconectores padrão de nylon com revestimento de vidro e taxa de -29 a 220°C (-20 a 425°F)

Série MPJ


- ✓ Tamanho compacto
- ✓ Montagem fácil com mola
- ✓ Terminais de parafusos acessíveis
- ✓ Código de cores
- ✓ Aceita os miniconectores machos da OMEGA, bem como todos os miniconectores machos na indústria

O miniconector de painel MPJ necessita de menos da metade da área de painel em comparação com a versão de tamanho padrão. Um simples clipe de pressionamento é necessário para manter o conector em um recorte retangular, ou também pode ser utilizada a faixa de encaixe MSS opcional para montar uma linha. Os terminais de parafusos angulares permitem que a fiação seja realizada depois de montar o painel.

- 8,1 x 16,7 mm (0,32 x 0,66") recorte necessário
- 14,3 mm (0,56") centralização horizontal
- 23,8 mm (0,94") linha central para o mínimo da linha



Fornecimento opcional de tampões de tamanho miniatura, MPJ-CAP, pacote com 12.



Fazemos alterações contínuas quando os avanços técnicos as permitem. Verifique no momento do pedido, sobre os recursos adicionais.

Grupos adicionais de montagem disponíveis

Modelo MH-MPJ-1. (cada)
Modelo MH-MPJ-5. (pacote com 5)
Rótulos opcionais para número de identificação:
Modelo 1-6S, de 1 até 6
Modelo 1-12S, de 1 até 12
Modelo 1-18S, de 1 até 18
Modelo 1-24S, de 1 até 24
Modelo 1-50S, de 1 até 50
Modelo 1-100S, de 1 até 100

Lista de descontos

1-10.....	Líquido
11-49.....	5%
50-99.....	10%
100-999.....	15%
1000-4999.....	20%
5000 e mais.....	25%

Para fazer seu pedido

Código da Liga†	Tipo de Termopar Usado com o Conector	Liga Compensadora Usada no Conector		Cor do Revestimento	Número do modelo (fêmea)
		+	-		
K	CHROMEQA®-ALOMEGA®	CHROMEQA®	ALOMEGA®	Amarelo	MPJ-K-F
T	Cobre-Constantan	Cobre	Constantan	Azul	MPJ-T-F
J	Ferro/Constantan	Ferro	Constantan	Preto	MPJ-J-F
E	CHROMEQA®-Constantan	CHROMEQA®	Constantan	Roxo	MPJ-E-F
R/S	Pt-Pt/13%Rh	Cobre	RNX/SHX	Verde	MPJ-RS-F
G	W-W/26%Re	GPX	GNX	Vermelho	MPJ-G-F
C	W/5%Re-W/26%Re	CPX	CNX	Vermelho	MPJ-C-F
D	W/3%Re-W/25%Re	DPX	DNX	Vermelho	MPJ-D-F
U	Não Compensado	Cobre	Cobre	Branco	MPJ-U-F
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	Laranja	MPJ-N-F

Os conectores são fornecidos com hardware de montagem (mola).
Observação: conectores tipo U (não compensados) são usados com termopares tipo B (platina/6% ródio-platina/30%platina).
† K, T, J, E, R, S, e B são denominação de ANSI.
Exemplo de pedido: MPJ-K-F, miniconector de painel para usar com conector fêmea tipo K.