





Sondas RTD com conectores moldados M12

Tamanhos Padrão e Métrico

Série PR-22



- ✓ Intervalo de temperatura da sonda de -30 a 350°C (de -22 a 622°F) (Classe A) padrão, de -50 a 500°C (de -58 a 932°F) (Classe B)
- ✓ Intervalo de temperatura do conector de 50 a 90°C (-58 a 194°F)
- ✓ Sonda em aço inoxidável 316 em diâmetros imperial e métrico
- ✓ Disponíveis em vários comprimentos padrão
- ✓ Conector M12 de 4 pinos moldado IP67



Padrão

Para fazer o seu pedido		
Número do modelo	Comprimento da sonda	Especificação do elemento
PR-22-3-100-A-(*)-0600-M12	6"	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-0900-M12	9"	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-1200-M12	12"	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-1800-M12	18"	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-2400-M12	24"	Pt100, Classe A

(*) = Inserir o diâmetro da sonda de 1/8 de 1/4 de polegada.

Para a Classe B, alterar "-A" no número de modelo para "-B" e visite omega.com/pr-22 para precificação.

Exemplos de pedido: PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12, 1/8" de diâmetro por 6" de comprimento com conector M12 moldado.

PR-22-3-100-A-1/4-1200-M12, 1/4" de diâmetro por 12" de comprimento com conector M12 moldado.

Métrico

Número do modelo	Comprimento da sonda	Especificação do elemento
PR-22-3-100-A-(*)-100-M12	100 mm	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-150-M12	150 mm	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-250-M12	250 mm	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-350-M12	350 mm	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-500-M12	500 mm	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-750-M12	750 mm	Pt100, Classe A
PR-22-3-100-A-(*)-1000-M12	1000 mm	Pt100, Classe A

(*) = Inserir diâmetro de sonda de "M2", "M3" ou "M6" para 2 mm, 3 mm ou 6 mm de diâmetro da sonda mostrada na tabela (M2 disponível apenas nos comprimentos de 150 mm e 250 mm).

Para a Classe B, alterar "-A" no número de modelo para "-B" e visite omega.com/pr-22 para precificação.

Exemplos de pedido: PR-22-3-100-A-M3-250-M12, Sensor RTD, Pt100 Classe A, com 3 mm de diâmetro por 250 mm de comprimento com conector moldado M12.

PR-22-3-100-A-M6-500-M12, Sensor RTD, Pt100 Classe A, com 6 mm de diâmetro por 500 mm de comprimento com conector moldado M12.