

Temperatura reversível

Termômetros dos indicadores

(Tiras de multitemp. de cristal líquido)

RLC-50

- ✓ Autoadesivas
- ✓ Claras, de fácil leitura em °C e °F
- ✓ Usadas em aplicações de aquecimento e resfriamento
- ✓ Retorna ao estado original — pode ser usado repetidamente
- ✓ Atóxico
- ✓ Não condutor elétrico

7 intervalos de temperatura por etiqueta!

As etiquetas da série RLC são ideais para monitorar temperaturas de peças eletrônicas, transformadores, relés e motores. Note as variações de cor na interpretação dos rótulos de cristal líquido.

Especificações

Tempo de resposta: Rápido — tipicamente de 1/2 a 2 segundos!

Espessura: aproximadamente 0,25 mm (0,010")

Precisão: ±2°C (3,6°F)

Ambiente: Evite a exposição prolongada à luz solar e luz ultravioleta

Temperatura de armazenamento recomendada: de 10 a 38°C (de 50 a 100°F)

Traseira adesiva para fácil instalação.

Todos os modelos em estoque para entrega rápida da prateleira!

RLC-50-30/0

embalagem de 10 ou embalagem de 30

Temperatura: de -30 a 0°C (de -22 a 32°F)
[Incrementos de 5°C (9°F)]



RLC-50-0/30

embalagem de 10 ou embalagem de 30

Temperatura: de 0 a 30°C (de 32 a 86°F)
[Incrementos de 5°C (9°F)]



RLC-50-30/60

embalagem de 10 ou embalagem de 30

Temperatura: de 30 a 60°C (de 86 a 140°F)
[Incrementos de 5°C (9°F)]



RLC-50-60/90

embalagem de 10 ou embalagem de 30

Temperatura: de 60 a 90°C (de 140 a 194°F)
[Incrementos de 5°C (9°F)]



RLC-50-30/90

embalagem de 10 ou embalagem de 30

Temperatura: de 30 a 90°C (de 86 a 194°F)
[Incrementos de 10°C (18°F)]



RLC-50-90/120

embalagem de 10 ou embalagem de 30

Temperatura: de 90 a 120°C (de 194 a 248°F)
[Incrementos de 5°C (9°F)]



Retorna ao estado original — pode ser usado repetidamente.

O quadrado de temperatura torna-se destacado para a leitura indicada.

Mostrado maior do que o tamanho real.

- VERDE** Bar é a leitura efetiva
- MARROM** Bar está logo acima da leitura efetiva
- AZUL** Bar está logo abaixo da leitura efetiva

Indicadores de temperatura

Nº do Modelo	Intervalo de temperatura							
RLC-50-30/0(*)	°C	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
	°F	-22	-13	-4	5	14	23	32
RLC-50-0/30(*)	°C	0	5	10	15	20	25	30
	°F	32	41	50	59	68	77	86
RLC-50-30/60(*)	°C	30	35	40	45	50	55	60
	°F	86	95	104	113	122	131	140
RLC-50-60/90(*)	°C	60	65	70	75	80	85	90
	°F	140	149	158	167	176	185	194
RLC-50-30/90(*)	°C	30	40	50	60	70	80	90
	°F	86	104	122	140	158	176	194
RLC-50-90/120(*)	°C	90	95	100	105	110	115	120
	°F	194	203	212	221	230	239	248

* Inserir "-10" para o pacote de 10 ou "-30" para o pacote de 30.

Exemplos de pedido: RLC-50-90/120-30, 7 etiquetas de faixa de temperatura [de 90 a 120°C (de 194 a 248°F)], pacote de 30.

RLC-50-60/90-10, 7 etiquetas de faixa de temperatura [de 60 a 90°C (de 140 a 194°F)], pacote de 10.

Todos os modelos acima são mostrados em escala real: 0,01 alt. x 0,5 larg. x 1,75" compr.