

Termopares de resposta rápida

Com revestimento protetor autoadesivo

- ✓ Revestimento protetor autoadesivo para fácil instalação
- ✓ Melhor que o tempo de resposta de 0,3 segundos
- ✓ Conectores isolados de 1 m (40") ou 2 m (80") codificados por cor e isolados com PFA PFA isolado leva
- ✓ Classificado para 175°C (350°F) de longo prazo
- ✓ Disponível em calibrações J, K, T e E

Série SA1

ATENDE OU EXCEDE
LIMITES ESPECÍFICOS (SLE)
E EN 60584-2:
Tolerância Classe 1




Para fazer seu pedido	
Nº do Modelo	Descrição, dimensão "L", terminação
SA1-(*)	Termopar, 1 m (40") de comprimento, extremidades desencapadas**
SA1-(*)-72	Termopar, 2 m (80") de comprimento, extremidades desencapadas**
SA1-(*)-120	Termopar, 3 m (120") de comprimento, extremidades desencapadas**
SA1-(*)-SRTC	SA1-(*) com alívio de deformação/tensão mecânica moldada e conector macho SMP


* Especifique o tipo de termopar **J, K, T** ou **E**
 **Para um plugue macho M12, adicione "M12-S-M" ao número do modelo, por um custo adicional.
 **Para um plugue macho angular M12, adicione "M12-S-M" ao número do modelo, por um custo adicional.
Exemplo de pedido: SA1-K, pacote de 5 termopares tipo K autocolantes, isolamento com PFA de AWG 30, 1 m (40") de comprimento.



Mostrado em escala menor que a real.



Já Disponíveis!
M12
CONECTORES




Convenientes pacotes de 5

Temperatura nominal de 175° C (350° F)

Com conector miniatura e porta bobina

Armazene convenientemente o fio do te no porta bobina



Mostrado menor do que o tamanho real.

Para fazer seu pedido			
Nº do Modelo	Calibração do fio	Comprimento m (pol)	Isolamento
SA1-J-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-K-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-T-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-E-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-J-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-K-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-T-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-E-72-SC	30	2 (80)	PFA

Observação: 2 m (80") é o comprimento mais longo disponível com porta-bobina.
Exemplo de pedido: SA1-K, pacote de 5 termopares tipo K autocolantes, isolamento com PFA de AWG 30, 1 m (40") de comprimento.