Termopares autoadesivos

Design de silicone moldado para superfícies curvas e planas

Série SA2

- Borracha de silicone ultra fina para máxima flexibilidade
- Fixação por folha autocolante para tempo de resposta mais rápido
- Dois estilos disponíveis para superfícies planas ou curvas
- Resistentes a uma variedade de produtos químicos e óleos
- Intervalo de temperatura: de -50 a 200°C (-58 a 392°F)
- Disponível em códigos de cores J, K, T e E para reconhecimento imediato do termopar
- Cabo de ligação flexível de 24 AWG para termopar
- Terminações desencapadas como padrão (uma variedade de opções de conectores está disponível)

Esses sensores estão disponíveis em dois estilos diferentes para montagem em superfícies planas ou curvas. O sensor termopar integral é colado sobre a superfície interna da folha de alumínio autoadesiva, a qual é fornecida para que os tempos de resposta sejam mais rápidos.



Já estão disponíveis!
CONECTORES M8/M12

Especificações

Dimensões:
SA2C: 15 x 50 x 2,5 mm (0,59 x 1,97 x 0,098")
SA2F: 35 x 12 x 2,5 mm (1,38 x 0,47 x 0,098")

Cabo: cabo para termopar flexível de 24 AWG, comprimentos de 1 m (40") e de 2 m (80"); comprimentos personalizados disponíveis



Para fazer seu pedido

Nº do modelo	Descrição
SA2C-(*)	Sensor para superfície curva de 15 x 50 mm (0,59 x 1,97"), cabo de ligação de 1 m (40"), terminações desencapadas
SA2C-(*)-72	Sensor para superfície curva de 15 x 50 mm (0,59 x 1,97"), cabo de ligação de 2m (80"), terminações desencapadas
SA2C-(*)-120	Sensor para superfície curva de 15 x 50 mm (0,59 x 1,97"), cabo de ligação de 3 m (120"), terminações desencapadas
SA2C-(*)-SMPW-CC	Sensor para superfície curva de 15 x 50 mm (0,59 x 1,97 "), cabo de ligação de 1 m (40"), conector macho em miniatura
SA2F-(*)	Sensor para superfície curva de 35 x 12 mm (1,38 x 0,47"), cabo de ligação de 1 m (40"), terminações desencapadas
SA2F-(*)-72	Sensor para superfície curva de 35 x 12 mm (1,38 x 0,47"), cabo de ligação de 2 m (80"), terminações desencapadas
SA2F-(*)-120	Sensor para superfície curva de 35 x 12 mm (1,38 x 0,47"), cabo de ligação de 3 m (120"), terminações desencapadas
SA2F-(*)-SMPW-CC	Sensor para superfície curva de 35 x 12 mm (1,38 x 0,47"), cabo de ligação de 1 m (40 "), conector macho em miniatura

** Especifique o tipo de termopar **J, K, T** ou **E***
*Para o conector de tamanho padrão, substitua **"SMPW-CC"** no número de modelo por **"OSTW-CC"**, sem nenhum custo adicional.*
Para fios de ligação adicionais, acrescente um custo adicional por 300 mm (12").
*Para um plugue macho M8, adicionar **"M8-S-M"** ao número do modelo, com custo adicional; para um plugue macho M12, adicionar **"M12-S-M"** ao número do modelo, com custo adicional.*
*Para um plugue macho angular M8, adicionar **"M8-S-M"** ao número do modelo, com custo adicional; para um plugue macho angular M12, adicionar **"M12-S-M"** ao número do modelo, com custo adicional.*
***Exemplo de pedido: SA2C-K-72-SMPW-CC,** sensor de silicone autoadesivo para superfícies curvas, tipo K, cabo de ligação de 2 m (80") com conector macho tipo abraçadeira em miniatura.*