


Acessórios para Conector

Para Conectores em Tamanho Miniatura

Porta Cabo (Carretel)

Para fazer seu pedido


Nº do Modelo		Conectores Compatíveis
SMP-SC	pacote com 5	SMPW, HMPW
SWHCL	pacote com 20	SMPW, HMPW



Braçadeira para Tubo de Elemento Duplo

Nº do Modelo	Conectores Compatíveis
DX-BRLK-(*)-SMP	SMPW, HMPW

*Insira o diâmetro da sonda: "116" para 1/8", ou "118" para 1/8"



Abraçadeira em Ferrite para Cabo

Nº do Modelo	Conectores Compatíveis
PCLM-SMP-FT	SMPW, GMP, HGMP
PCLM-SMP-RSC-FT	HMPW, MTP



Abraçadeira

Nº do Modelo	Conectores Compatíveis
PCLM-SMP	SMPW, HMPW
PCLM-NMP	NMP
PCLM-GMP	GMP, HGMP
PCLM-SMP-RSC	SMPW, HMPW (fio de tamanho maior)
PCLM-SHX	SHX-MF



Tubo para Alívio de Tensão em Miniatura

Nº do Modelo	Conectores Compatíveis
MSRT-116-(*)	SMPW, HMPW, GMP, HGMP
MSRT-332-(*)	
MSRT-532-10	

*Insira a quantidade: selecione de pacotes com 5, 10, 50, 100. O número central indica o diâmetro do interior da tubulação: "316" para 3/16", "332" para 3/32", "532" para 5/32".



Capas de Borracha

Nº do Modelo	Conectores Compatíveis
MRB	SMPW, HMPW
MRBS	SMPW, HMPW

MRB classificado a 200° MRBS classificado a 450°



Acessórios para Conector


Para Conectores em Tamanho Miniatura

Grupo de Segurança

Para fazer seu pedido


Nº do Modelo	Conectores Compatíveis
SMCL	SMPW, GMP, HMPW, HGMP
FMCL	FMP, FMPW, HFMP, HFMPW

Grupo de Segurança SMCL Mostrado com GMP-T-MF




Suporte para Montagem em Painel (Orifício Padrão e Redondo)

Nº do Modelo	Conectores Compatíveis	Dimensão "A"
SMACL	SMPW, GMP, HMPW, HGMP	0,88"
MACL	NMP	0,88"
SRMACL	SMPW, GMP, HMPW, HGMP	0,67"
RMACL	NMP	0,67"



Suporte para montagem em painel de furo redondo SRMACL.



Suporte para montagem em painel SMACL.


Redutor de Orifício de Cabo - Para Conectores SMPW com Cabos de Medidores Menores

Nº do Modelo	Pacote com 20	Abertura Reduzida do Orifício
RB-SMP-100		2,54 (0,100") de diâmetro
RB-SMP-140		3,55 (0,140") de diâmetro



Redutores de orifício de cabo RB-SMP-100 mostrados com SMPW-K-M

Dimensões: mm (polegadas)



Bucha para Crimpagem

Número do Modelo	Diâmetro interno A mm (polegada)	Diâmetro externo B mm (polegada)	Diâmetro C mm (polegada)	Diâmetro E mm (polegada)	Conectores Compatíveis
(*)B-SMP-CR020-(**)	0,56(0,022)	2,95 (0,116)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	SHX, NMP, MTP, GMP, SMP, SMPW, FMPW
(*)B-SMP-CR032-(**)	0,89 (0,035)	2,95 (0,116)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	
(*)B-SMP-CR040-(**)	1,09 (0,043)	2,95 (0,116)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	
(*)B-SMP-CR1,5MM-(**)	1,57 (0,062)	2,95 (0,116)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	
(*)B-SMP-CR062-(**)	1,65 (0,065)	2,95 (0,116)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	
(*)B-SMP-CR093-(**)	2,44 (0,096)	4,72 (0,186)	3,96 (0,156)	N/D	
(*)B-SMP-CR3,0mm-(**)	3,10 (0,122)	4,72 (0,186)	3,96 (0,156)	N/D	
(*)B-SMP-CR125-(**)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	3,96 (0,156)	N/D	

(*) Insira "B" para latão ou "S" para aço inoxidável
 (**) Insira a quantidade: "10" ou "100." "CR" do número indica o diâmetro de sonda compatível.

Para encomendar uma ferramenta de frisagem para utilizá-la com essas bush, especifique o número de modelo **BB-SMT-CT**.

Exemplo de pedido: **SB-SMP-CR040-100**, pacote com 100 buchas para crimpagem estilo prensado de aço inoxidável para sonda de 0,043 de diâmetro.

Ilhós em Silicone para Braçadeira com 0,25" de comprimento

Nº do Modelo	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Comprimento	Conectores Compatíveis
SSRT-CC-018-(*)	3,18 (0,125)	4,77 (0,188)	6,35 (0,250)	OSTW macho ou fêmea
SSRT-CC-332-(*)	2,38 (0,094)			
SSRT-CC-116-(*)	1,59 (0,063)			
SSRT-CC-132-(*)	0,79 (0,032)			

* Insira a quantidade por pacote: selecione dentre pacotes com 5, 10, 50, 100.
 O número central indica o diâmetro interno do ilhós para tubos para alívio de tensão com 0,75" de comprimento, acesse omega.com



PATENTEADO

Protegido por patentes e solicitações pendentes dos EUA e de outros países.