

Etiquetas Não Reversíveis

O ponto indicador se torna preto quando a temperatura nominal é atingida.

Etiquetas Redondas de Um Ponto (°C/°F)

As etiquetas **TL-S** são projetadas para operações de baixo custo em uma única temperatura. As etiquetas TL-S são redondas e compactas, com apenas 9,52 mm (3/8") de diâmetro. Elas são perfeitas para uso em espaços limitados. As etiquetas TL-S são fornecidas em pacotes de 30 ou 50.



9,52 mm
(0,37")

TL-S-340
mostrado
em escala
real.

Nº do Modelo (Pacote de 30)	Intervalo em °C (°F)	Nº do Modelo	Intervalo em °C (°F)	Nº do Modelo	Intervalo em °C (°F)	Nº do Modelo	Intervalo em °C (°F)
TL-S-100	38 (100)	TL-S-190	88 (190)	TL-S-300	149 (300)	TL-S-410	210 (410)
TL-S-105	41 (105)	TL-S-200	93 (200)	TL-S-310	154 (310)	TL-S-420	216 (420)
TL-S-110	43 (110)	TL-S-210	99 (210)	TL-S-320	160 (320)	TL-S-435	224 (435)
TL-S-115	46 (115)	TL-S-220	104 (220)	TL-S-330	166 (330)	TL-S-450	232 (450)
TL-S-120	49 (120)	TL-S-230	110 (230)	TL-S-340	171 (340)	TL-S-465	241 (465)
TL-S-130	54 (130)	TL-S-240	116 (240)	TL-S-350	177 (350)	TL-S-480	249 (480)
TL-S-140	60 (140)	TL-S-250	121 (250)	TL-S-360	182 (360)	TL-S-490	254 (490)
TL-S-150	66 (150)	TL-S-260	127 (260)	TL-S-370	188 (370)	TL-S-500	260 (500)
TL-S-160	71 (160)	TL-S-270	132 (270)	TL-S-380	193 (380)		
TL-S-170	77 (170)	TL-S-280	138 (280)	TL-S-390	199 (390)		
TL-S-180	82 (180)	TL-S-290	143 (290)	TL-S-400	204 (400)		

Especificações

Precisão: Até 99°C (210°F) é ±1°C (1,8°F); de 100°C (212°F) até 154°C (309°F) é ±1,5°C (2,7°F); de 160°C (320°F) até 280°C (536°F) é ±1% e ±1°C (1,8°F)

Para encomendar um pacote de 50, adicione o sufixo "-50" ao número do modelo.

Exemplo de Encomenda: TL-S-100-50, etiqueta redonda de um ponto, 38°C (100°F), pacote de 50.

Etiquetas Redondas de 4 Pontos (somente em °F)

As etiquetas **TL-C** apresentam 4 classificações de temperatura em um único design, redondo e compacto. Essas etiquetas são especialmente adequadas para uso em espaços limitados. Os indicadores TL-C são fornecidos em pacotes de 10 ou 30.



15 mm
(0,6")

TL-C-170
mostrado em
escala real.


Nº do Modelo (Pacote com 10)	Intervalo de Temperatura em °F	Nº do Modelo	Intervalo de Temperatura em °F
TL-C-105	105 110 115 120	TL-C-290	290 300 310 320
TL-C-130	130 140 150 160	TL-C-330	330 340 350 360
TL-C-170	170 180 190 200	TL-C-370	370 380 390 400
TL-C-210	210 220 230 240	TL-C-410	410 420 435 450
TL-C-250	250 260 270 280	TL-C-465	465 480 490 500

Para fazer um pedido de 30, adicione o sufixo "-30" ao número do modelo.

Exemplo de Encomenda: TL-C-105-30, etiqueta de 4 pontos, 105 a 120°F, pacote de 30.

Etiquetas de 3 Pontos (°C/°F)

Cada uma das etiquetas **TL-T** possui 3 classificações de temperatura, que dão ao usuário mais informações sobre a temperatura máxima da the label. Use these labels etiqueta. Use essas etiquetas para agregar a temperatura máxima. As etiquetas TL-T são fornecidas em pacotes de 20 ou 40.



19 mm
(0,75")

TL-T-420
mostrado em
escala real.


Nº do Modelo (Pacote de 20)	Intervalo de Temperatura °C (°F)	Nº do Modelo	Intervalo de Temperatura °C (°F)
TL-T-105	41 (105) 43 (110) 46 (115)	TL-T-300	149 (300) 154 (310) 160 (320)
TL-T-120	49 (120) 54 (130) 60 (140)	TL-T-330	166 (330) 171 (340) 177 (350)
TL-T-150	66 (150) 71 (160) 77 (170)	TL-T-360	182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-T-180	82 (180) 88 (190) 93 (200)	TL-T-390	199 (390) 204 (400) 210 (410)
TL-T-210	99 (210) 104 (220) 110 (230)	TL-T-420	216 (420) 224 (435) 232 (450)
TL-T-240	116 (240) 121 (250) 127 (260)	TL-T-465	241 (465) 249 (480) 254 (490)
TL-T-270	132 (270) 138 (280) 143 (290)		

Para encomendar um pacote de 40, adicione o sufixo "-40" ao número do modelo.

Exemplo de Encomenda: TL-T-120-40, etiquetas de 3 pontos, 49 a 60°C (120 a 140°F), pacote de 40.

Etiquetas de 5 Pontos (°C/°F)

As etiquetas **TL-F** possuem 5 pontos de temperatura alinhados em uma linha reta. Este design informa ao usuário a temperatura máxima, com apenas uma rápida olhada. As etiquetas TL-F são fornecidas em pacotes de 10 ou 30.



19 mm
(0,75")

TL-F-105
mostrado em
escala real.

Nº do Modelo (Pacote de 20)	Níveis de Indicação de Temperatura em °C (°F)
TL-F-105	41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140	60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190	88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240	116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290	143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340	171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390	199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435)
TL-F-450	232(450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)

Para fazer um pedido de 30, adicione o sufixo "-30" ao número do modelo.

Exemplo de Encomenda: TL-F-105-30, etiqueta de 5 pontos, 41 a 54°C (105 a 130°F), pacote de 30.