


Terminais para Termopar


Revestimentos de Barreira

- ✓ Codificação de Cores para Cada Tipo de Calibração
- ✓ Completo com Conectores de Terminal para Cada Tipo de Calibração já Instalados, pacote de 6 (Instruções de Encomenda Abaixo)
- ✓ Parafusos Combinados Phillips/Fenda
- ✓ Conectores com terminais de forquilha para dimensões de 24 a 16AWG

Material: Nylon com fibra de vidro
 Temperatura Nominal: 220°C (425°F)



BSJ-**, revestimentos de barreira, pacote de 6 (até 12 canais), mostrados em escala real.



TL(*)-20 conectores de terminal, pacote de 20


Ferramenta de Engaste

Ação de Catraca de Fácil Utilização

Usada para anexar os terminais de forquilha do termopar ao seu fio de termopar. Opera sobre um princípio de catraca para sempre assegurar uma frisão completa.



4 Furos de Montagem com DI de 1/64"



BSJ-**, revestimentos de barreira, pacote de 6 (até 12 canais)

Barreiras



BS4A aqui exibido com o revestimento de barreira BSJ-K com conectores de terminal e parafusos combinados Phillips/fenda. Temperatura máxima de 220°C (425°F) Mostrado em escala real.

Fazemos alterações contínuas quando os avanços técnicos permitem. Verifique, quando fizer a encomenda, se há recursos adicionais.

Tipos de Ligas

Código de Encomenda	Liga de Termopar
CH	CHROMEGA®
AL	ALOMEGA®
IR	Ferro
CO	Constantan
CP	Cobre (também cabo positivo R/S)
11	Cabo de compensação negativa Tipo R
405	Cabo de compensação positiva Tipo C
426	Cabo de compensação negativa Tipo C
203	Cabo de compensação positiva Tipo D
225	Cabo de compensação negativa Tipo D
200	Cabo de compensação positiva Tipo G
226	Cabo de compensação negativa Tipo G

Tipo N (OMEGALLOY®) Agora Disponível

OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®
Conector espada	SLNP-20	SLNN-20
Terminal de forquilha	TLNP-20	TLNN-20

Número de Terminais	Dimensões em mm (polegadas)		Número do Modelo
	A	B	
2	33,34 (1,31)	41,28 (1,63)	BS2A
3	44,45 (1,75)	52,39 (2,06)	BS3A
4	55,55 (2,19)	63,50 (2,50)	BS4A
5	66,80 (2,63)	74,60 (2,94)	BS5A
6	77,79 (3,06)	85,73 (3,38)	BS6A
8	100,08 (3,94)	107,95 (4,25)	BS8A
10	122,24 (4,82)	130,18 (5,13)	BS10A
12	144,47 (5,69)	152,40 (6,00)	BS12A
16	188,92 (7,44)	196,85 (7,75)	BS16A
20	244,48 (9,63)	252,42 (9,94)	BS20A

Observação: Os conectores de terminal e terminais de forquilha são vendidos separadamente.

Conectores de Terminal e Terminais de Forquilha

Para fazer o seu pedido,

Chave	Nº do Modelo	Descrição
A	TL(*)-20	Conectores de terminal, pacote de 20
B	SL(*)-20	Terminais de forquilha, pacote de 20 (não disponíveis para calibrações C, D e G)
C	BSJ-(**)	Revestimento de barreira com conectores de terminal (pacote de 6 para até 12 canais)

* Especifique o tipo de liga da tabela acima. ** Especifique a calibração: J, K, T, E, R/S, U ou N.
 Exemplo de Encomenda: TLCH-20, conectores de terminal, CHROMEGA®, pacote de 20.