


Módulos de Termopar com Arruela

Série WT
de 300 mm



- ✔ Para tamanhos de parafusos M3.5 (#6), M4 (#8), M4.5 (#10), e M6 (1/4")
- ✔ Novo Projeto Robusto
- ✔ Disponível Com Cabo com Extremidade Desencapada
- ✔ Vidro Classificado a 480°C (900°F) PFA Classificado a 260°C (500°F)
- ✔ Consulte o Departamento de Vendas para Isolamento de Kapton e Comprimentos ou Tamanhos Personalizados
- ✔ Feito com Fio Sólido de 20 AWG
- ✔ Junção Aterrada

Monta-se facilmente com diversas superfícies.



Para fazer seu pedido

Nº do Modelo com 300 mm (12") de comprimento	Nº do Modelo com 600 mm (24") de comprimento	Nº do Modelo com 900 mm (36") de comprimento	Nº do Modelo com 1500 mm (60") de comprimento	Diâmetro do Buraco da Arruela em mm (polegadas)	Tamanho Nominal do Parafuso	
					Americano	Métrico
Isolamento de vidro						
WT(*)-6-12	WT(*)-6-24	WT(*)-6-36	WT(*)-6-60	3,68 (0,145)	#6	M3.5
WT(*)-8-12	WT(*)-8-24	WT(*)-8-36	WT(*)-8-60	4,32 (0,170)	#8	M4
WT(*)-10-12	WT(*)-10-24	WT(*)-10-36	WT(*)-10-60	4,95 (0,195)	#10	M4.5
WT(*)-14-12	WT(*)-14-24	WT(*)-14-36	WT(*)-14-60	6,60 (0,260)	1/4"	M6
Isolamento de PFA						
WT(*)-6-12-TT	WT(*)-6-24-TT	WT(*)-6-36-TT	WT(*)-6-60-TT	3,68 (0,145)	#6	M3.5
WT(*)-8-12-TT	WT(*)-8-24-TT	WT(*)-8-36-TT	WT(*)-8-60-TT	4,32 (0,170)	#8	M4
WT(*)-10-12-TT	WT(*)-10-24-TT	WT(*)-10-36-TT	WT(*)-10-60-TT	4,95 (0,195)	#10	M4.5
WT(*)-14-12-TT	WT(*)-14-24-TT	WT(*)-14-36-TT	WT(*)-14-60-TT	6,60 (0,260)	1/4"	M6

* Especificar o tipo de termopar: J, K, T ou E. Cabos desencapados são o padrão. Para pedir outros terminais, adicione o sufixo "L" ao número do modelo para terminais de forquilha #10 a um custo adicional. Para o conector macho padrão OSTW, adicione o sufixo "OSTW-M" ao número do modelo a um custo adicional ou adicione o sufixo "OSTW-F" ao número do modelo para fêmea a um custo adicional. Para a versão moldada do conector de pino redondo padrão macho, adicione o sufixo "LRTC" ao número do modelo a um custo adicional. Para o conector macho miniatura SMPW, adicione o sufixo "SMPW-M" ao número do modelo a um custo adicional ou adicione o sufixo "SMPW-F" ao número do modelo para o conector fêmea a um custo adicional. Para a versão moldada do conector macho miniatura, adicione o sufixo "SRTC" ao número do modelo a um custo adicional. Para pedir com comprimento de cabos acima de 60", altere o "60" do número do modelo para o comprimento desejado em polegadas e adicione o custo por pé adicional ao preço de 60"

Exemplo de pedido: WTJ-6-12, arruela do termopar, tipo J, parafuso #6, 300 mm (12" de comprimento), fio com isolamento de fibra de vidro.