

CONECTORES TIPO DIN PARA TRANSDUTORES



CX5300 mostrado em escala menor que a real.



Série CX5300

- ✓ Utilize onde são necessários serviço e instalação rápida
- ✓ Feito em conformidade com os padrões DIN 43650/ISO 4400
- ✓ Em modelos com prensa cabos com alívio de tensão ou para encaixe em conduíte.

padrões DIN 43650/ISO 4400. Eles são utilizados como invólucros elétricos de proteção para conexões elétricas, principalmente em transdutores de pressão e válvulas solenóides.

Para fazer seu pedido

Nº DO MODELO	TAMANHO/DESCRIÇÃO
CX5300	20 mm/3 contatos mais terminal de aterramento prensa cabo PG9
CX5301	20 mm/3 contatos mais terminal de aterramento com conexão para conduíte de 12,7 mm (1/2")
CX5302	9 mm/3 contatos mais terminal de aterramento com prensa cabo PG7
CX5303	9 mm/3 contatos mais terminal de aterramento com conexão para conduíte de 12,7 mm (1/2") (não é mostrado)

Os conectores da série CX5300 são feitos em conformidade com os

Exemplo de pedido: CX5300, conector tipo DIN submicro de 20 mm com 3 contatos mais terminal de aterramento e prensa cabo PG9.

CONECTORES PARA TRANSDUTORES

- ✓ Construção durável
- ✓ Classificados para 105°C (215°F)
- ✓ Conexão sem soldas
- ✓ Tamanho de Fio 22-26 AWG
- ✓ Carcaças termoplásticas retardadoras de chama
- ✓ Alta condutividade, contatos niquelados banhados a ouro



CX136-4 mostrado em escala real.

Série CX136

Para fazer seu pedido

Nº DO MODELO	Nº DE CONTATOS	SENSORES COMPATÍVEIS
CX136-3	5	PX141/142/143
		PX162/163/164
		PX170/PX26
CX136-4	4	PX137
		PX138/139

Exemplo de pedido: CX136-4, conector para transdutor PX26.

Conector CX136-4 mostrado em escala real.


Pinos de contato CX106-4

CONECTORES TIPO OEM

CX106-4

- ✓ Carcaça durável Valox®
- ✓ Classificados para 125°C (257°F)
- ✓ Contatos soldados/ crimpados
- ✓ Tamanho de Fio 16-20 AWG

- ✓ Alta condutividade, contatos de latão revestidos em estanho
- ✓ Contactos incluídos



CONECTOR PX106 (somente o conector) mostrado em escala real.

Para fazer seu pedido

Nº DO MODELO	DESCRIÇÃO
PX106-CONNECTOR	Corpo do conector avulso para PX106 (pinos de contato, vendidos separadamente)
CX106-4	3 pinos de contato para conector para PX106

Exemplos de pedido: CONECTOR PARA PX106 somente para o transdutor PX106. CX106-4, pinos de contato, pacote com 3.