




Soluções pré-misturadas de calibração de pH e água desionizada

Série
PHA-4



Opcional*



Todos os itens mostrados em escala menor que a real.

- ✓ Água Deionizada
- ✓ Soluções pré-misturadas para medição de pH
- ✓ Dois tamanhos de garrafa disponíveis
- ✓ Soluções para medição de pH padronizadas por amostras certificadas por NIST

Formuladas para proporcionar determinações precisas de pH, estas soluções de buffer, padronizadas por amostras de referência com certificados NIST, são ideais para calibração de eletrodos e medidores de pH. Os buffers são codificados por cor para evitar erro, com exatidão de $pH \pm 0,01$ a $25^{\circ}C$ ($77^{\circ}F$). Cada buffer contém um inibidor de conservante/molde e uma tampa com selagem termorretrátil para evitar contaminação e vazamento. Gráficos de compensação de temperatura estão incluídos com cada solução de buffer.



PHAB-PH 5 em cada pacote de buffer de 4, 7 e 10 com 5 pacotes de água desionizada. Mostrados em escala menor que a real.

Para fazer seu pedido

Nº do Modelo	Descrição
PHA-4	Solução de buffer de pH 4,00 em garrafa de 500 ml (1 quartilho)
PHA-4-GAL	Solução de buffer de pH 4,00 em garrafa de 4 L (1 galão)
PHA-7	Solução de buffer de pH 7,00 em garrafa de 500 ml (1 quartilho)
PHA-7-GAL	Solução de buffer de pH 7,00 em garrafa de 4 L (1 galão)
PHA-10	Solução de buffer de pH 10,00 em garrafa de 500 ml (1 quartilho)
PHA-10-GAL	Solução de buffer de pH 10,00 em garrafa de 4 L (1 galão)
PHA-DI	Garrafa de 500 mL de água desionizada (1 quartilho)
PHA-DI-GAL	Garrafa de 4 L de água desionizada (1 quartilho)
PHAB-DI	20 pacotes descartáveis de água desionizada
PHAB-PH	5 em cada pacote de buffer de 4, 7 e 10 com 5 pacotes de água desionizada.
CAL-PH*	Certificado NIST

* Para certificado de conformidade NIST, adicionar o sufixo "-NIST" ao número do modelo e adicionar um item de linha adicional, **CAL-PH**, mediante custo adicional. Certificado NIST disponível apenas em buffers de pH. Exemplos de pedidos: PHA-7-GAL, garrafa de 1 galão com solução de buffer de pH 7,00.

PHA-7, solução de buffer de 7,00, garrafa de 1 quartilho.