MEDIDORES PORTÁTEIS DIGITAIS PARA VAZÃO DE AR E TEMPERATURA

HHF92A

1 ANO GARANTIA · CE · NIST · RoHS

Opcional

HHF92 em tamanho inferior ao real, incluindo maleta resistente.

- **Função CFM**
- **Mede Velocidade do Ar e Temperatura**
- **Visor com Tela de LCD Duplo**
- **Medição da Velocidade Mínima, Máxima ou Média do Ar**
- **Desligamento Automático**
- **Alimentado por Bateria (Bateria Alcalina de 9 V Incluída)**

O anemômetro digital HHF92A da OMEGA mede a vazão do ar, utilizando diferentes unidades de medida, a saber, pés/min., mph, nós, m/s e km/h. Outras características incluem a capacidade de medir temperaturas em graus F ou C, bem como de exibir leituras mínimas, máximas e médias da velocidade do ar.

ESPECIFICAÇÕES

Vazão de Ar	Resolução
De 80 a 6900 pé/min	1,00
De 0,4 to 35 m/s	0,01
De 0,9 a 78 mph	0,10
De 0,8 a 68 nós	0,10
De 1,4 a 126 km/h	0,10

Exatidão:

De 80 a 6900 pé/min	±3% do fundo de escala
De 0,4 a 35 m/s	±3% do fundo de escala

Temperatura	Resolução	Exatidão
De -10 a 50°C	0,1	±0,6°C
De 14°F a 122°F	0,1	±1,0°F

Bateria: Alcalina 9 V (incluída)
Vida Útil da Bateria: 100 horas (sob condições normais de uso)
Visor: LCD
Tamanho do Visor: 37 x 42 mm (1¼" x 1⅝")
Leitura Máxima: 9999
Dimensões:
183 mm x 76 mm x 45 mm (7,2 x 3 x 1,8")
Diâmetro da ventoinha: 70 mm (2⅞")
Desligamento Automático: 20 minutos
Congelamento de Dados: Padrão

Para Fazer o Pedido

Código de Produto	Descrição
HHF92A	*Kit* anemômetro
CAL-3-FLOW	Certificado de calibração NIST rastreável de quatro pontos
MN1604	Bateria de reposição de 9 V

Fornecido completo, incluindo maleta resistente, sonda integral, bateria de 9 V e manual do usuário.

***Exemplo de Pedido: HHF92A**, anemômetro/termômetro portátil.*