



Medidor de Teste de Água por Microprocessador OMEGAETTE™

Série PHH-7000



- ✓ Baseado em Microprocessador para Medições Rápidas e Precisas
- ✓ Ângulo de Visualização Especial
- ✓ Classificação IP67, Invólucro Impermeável
- ✓ Amplo LCD — Exibe pH, Condutividade e Temperatura Simultaneamente
- ✓ Calibração de 1 Teclado
- ✓ Compensação Automática de Temperatura
- ✓ Multifuncionalidades Incluem Retenção de Dados e Valores Máx./Mín.
- ✓ Indicador de Bateria Fraca
- ✓ Desligamento Automático Após 10 Minutos Sem Utilizar

O PHH-7011, PHH-7200 e CDH-7021 são de fácil utilização e apresentam sensores substituíveis. O PHH-7200 pode medir pH ou condutividade, e irá reconhecer automaticamente qual sensor foi instalado. Cada kit vem em um estojo de transporte conveniente com buffers ou soluções padrão para fácil calibração.

Perfeito para Programas de Educação, Treinamento ou Demonstrações!

PHH-7011 é mostrado em escala menor que a real.

O PHH-7011 inclui estojo para transporte, instrumento e soluções.



Especificações

	PHH-7200 (pH, mV, Temperatura, Condutividade, TDS)						
	PHH-7011			CDH-7021			
	pH	mV	Temperatura	Condutividade	TDS	Sal	Temperatura
Intervalo	-2 a 16	-1000 a 1000	0 a 90°C (32 a 194°F)	0 a 1999 µS 0,01 a 19,99 mS	0 a 999 ppm 1,00 a 9,99 ppt	0 a 999 ppm 1,00 a 9,99 ppt	0 a 90°C (32 a 194°F)
Exatidão	±0,01 + 1 dígito	±2 + 1 dígito	±0,3°C (0,54°F)	±2% FE	±2% FE	±2% FE	±0,3°C (0,54°F)
Resolução	0,01	1	0,1°C (0,2°F)	1 µS/0,01 mS	1 ppm/0,01 ppt	1 ppm/0,01 ppt	0,1°C (0,2°F)
CAT	0 a 80°C (32 a 176°F)	N/A	N/A	0 a 50°C (32 a 122°F)			
Calibração	pH 4,00, 7,00, 10,00			0, 1413 µS, 12,88 mS			
Potência	(4) Pilhas "AAA"/UM-4 de 1,5 VCC (incluídas)						

Acessórios

Nº do Modelo	Descrição
PHE-7011	Eletrodo de pH reserva
CDE-7021	Sensor de condutividade reserva
ORE-7011	Eletrodo ORP Opcional
PHA-4	Solução de buffer de pH 4, 475 mL
PHA-7	Solução de buffer de pH 7, 475 mL
PHA-10	Solução de buffer de pH 10, 475 mL
CDSA-1413	Solução de condutividade de 1.413 µS
MN2400	Pilha "AAA" reserva (4 são obrigatórias)

Para fazer seu pedido

Nº do Modelo	Descrição
PHH-7011	Testador Portátil de pH
CDH-7021	Testador Portátil de Condutividade
PHH-7200	Testador de Condutividade e pH

Vem completo com soluções de calibração, 4 pilhas "AAA", cordão de segurança, estojo de transporte resistente e manual do operador.
Exemplos de Encomendas: PHH-7011, testador de pH, e PHE-7011, eletrodo de pH reserva.
 PHH-7200, testador de condutividade e pH