

# Etiquetas de Temperatura Não Reversíveis OMEGALABEL®

- ✓ Revestimentos Adesivos para Montagem Fácil a Temperaturas Acima de -40°C/°F
- ✓ Indicador Assume Cor Preta Quando Exposto


## Série de Intervalos para TL-8 e TL-10

### Especificações

**Precisão:** Até 99°C (210°F)  
 é ±1°C (1,8°F);  
 De 100°C (212°F) a 154°C (309°F)  
 é ±1,5°C (2,7°F);  
 De 160°C (320°F) a 280°C (536°F)  
 é ±1% e ±1°C (1,8°F)



Confirme o envio correto de produtos críticos.




**SÉRIE TL-8**  
 de Etiquetas de Intervalo para 8 Temperaturas  
 46 x 18 mm (1,8 x 0,7")

Nº do Modelo	Intervalo de Temperatura								
TL-8-105(*)	°F	105	110	115	120	130	140	150	160
	°C	40	43	46	49	54	60	66	71
TL-8-170(*)	°F	170	180	190	200	210	220	230	240
	°C	77	82	88	93	99	104	110	116
TL-8-250(*)	°F	250	260	270	280	290	300	310	320
	°C	121	127	132	138	143	149	154	160
TL-8-330(*)	°F	330	340	350	360	370	380	390	400
	°C	166	171	177	182	188	193	199	204
TL-8-410(*)	°F	410	420	435	450	465	480	490	500
	°C	210	216	224	232	241	249	254	260


\* Inserir "-10" para o pacote de 10 ou "-30" para o pacote de 30.

TL-8-250  
 mostrado em  
 escala real.

**Exemplo de Encomenda:** TL-8-170-30, etiquetas de intervalo para 8 temperaturas (170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240°F), pacote de 30.



- Aplicações**
- Gerais • Aeronáuticas • Elétricas • AVC
  - Todas as aplicações em que o tamanho não seja um fator condicionante



TL-10-105  
 mostrado  
 em escala  
 real.


Componentes  
 de placa de  
 PC de teste.

**SÉRIE TL-10**, de Etiquetas de Intervalo para 10 Temperaturas  
 54 x 18 mm (2,1 x 0,7")

Nº do Modelo	Intervalo de Temperatura										
TL-10-105(*)	°F	105	110	115	120	130	140	150	160	170	180
	°C	40	43	46	49	54	60	66	71	77	82
TL-10-190(*)	°F	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
	°C	88	93	99	104	110	116	121	127	132	138
TL-10-290(*)	°F	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380
	°C	143	149	154	160	166	171	177	182	188	193
TL-10-390(*)	°F	390	400	410	420	435	450	465	480	490	500
	°C	199	204	210	216	224	232	241	249	254	260

\* Inserir "-10" para o pacote de 10 ou "-30" para o pacote de 30.

**Exemplo de Encomenda:** TL-10-105-30, etiquetas de intervalo para 10 temperaturas (105, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180°F), pacote de 30.



Item mostrado  
 em escala menor  
 que a real.