Multímetro digital de automedição 5 em 1

HHM8229

1 ANO GARANTIA

- Temperatura, RH, som, luz e multímetro digital em um
- Display com luz de fundo
- Desligamento automático
- Aviso sonoro e visual para conexões de entrada corretas
- Sensores integrados de temperatura/RH
- Entrada para Termopares tipo K

O medidor de HHM8229 é um instrumento profissional portátil de medição com LCD grande para mostrar três linhas de leitura, bem como uma luz de fundo para facilitar a leitura. O projeto de "operação com uma mão" para o seletor de intervalos simplifica e facilita a medição. São oferecidas proteção de sobrecarga e indicação de bateria fraca. Este é um instrumento ideal de multifunção com dezenas de aplicações práticas para o profissional, oficina, escola, hobby e uso doméstico.

O medidor é concebido com alarme de luz e som para evitar desconexão dos cabos de teste e fornecer proteção adicional contra danos causados por operação inadequada. O multi-testador digital 5 em 1 foi projetado para combinar as funções dos medidores de nível de som, luminosidade, umidade e temperatura com um multímetro digital.

O multímetro digital HHM8229 pode realizar medições de tensão de CA/CC e corrente, resistência, frequência, função, capacitância, bem como teste de continuidade e diodo. Tanto a leitura como a unidade de medição são exibidas no LCD e incluem auto-medição e operação manual. Tanto auto-medição como medição manual estão disponíveis. O HHM8229 é equipado com função de desligamento automático, função de espera da leitura e função de medição relativa.

ESPECIFICAÇÕES

Contagens: 4000
Tensão de CC: 400 mV/4V/40V/400V/1000V ± (0,7% da leitura + 2 dgt)
Tensão de CA: 400 mV/4V/40V/400V/750V ± (0,8% da leitura + 2 dgt)
Corrente de CC: 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ± (1,2% da leitura + 3 dgt), 2A/20A ± (2,0% da leitura + 10 dgt)
Corrente de CA: 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ± (1,5% da leitura + 3 dgt), 2A/20A ± (3,0% da leitura + 10 dgt)
Resistência: 400Ω/4K/40k/400K/4 MΩ ± (1,2% da leitura + 5 dgt), 40 MΩ ± (2,0% da leitura + 5 dgt)
Capacitância: 40 nF/400 nF/4 40/uF uF/100 uF ± (3% da leitura + 3 dgt)
Frequência: 10 Hz/10 Hz/1 K Hz/10 K Hz/100 K Hz ± (2,0% + 5 dgt)
Função: 0,1 a 99,9% ± 3,0% da leitura
Nível sonoro: 40 a 100 dB ± 3,5% da leitura
Luz: 4000 Lux / 40000 Lux ± 5,0% da leitura
Umidade: 20 a 95% RH, ± 5,0% RH
Temperatura (Sensor integrado): 0 a 40°C ± 2°C (32 a 104° F ± 4°F)
Temperatura (termopar tipo K): -20 a 0 ° C ± 5,0% da leitura; 0 a 400° C ± 1,0% da leitura; 400 a 1000° C ± 2,0% da leitura; 4 a 32° F ± 5,0% da leitura; 32 a 752° F ± 1,0% da leitura; 752 a 1832° F ± 2,0% da leitura

Tomadas de entrada que iluminam!

Verificação de continuidade: Com sinal sonoro
Teste de diodo
Alimentação: Três pilhas alcalinas "AAA" de 15V (incluídas)
Tamanho: 195 alt. x 92 larg. x 55 pruf. mm (7,7 x 3,6 x 2,2")
Peso: 400 g (incluindo as baterias)

Inclui termopar e adaptador multifunção do soquete gratuitamente!

Todos os modelos HHM8229 incluem 1 termopar brocado isolado tipo K de 1m (40") com conector sub-miniatura e suporte do cilindro de fio.
Peça uma reserva!
Modelo nº. SC-GG-K-30-36.
Modelo nº. HHM8229-MFS.

Para fazer seu pedido

Nº do modelo	Descrição
HHM8229	Multímetro digital de auto-medição 5 em 1
SC-HH500	Maleta de transporte
HHM8229-MFS	Adaptador de soquete multifunção de reposição

Vem completo com 1 termopar tipo K brocado, adaptador de soquete multifunção, cabos de teste, luva de borracha, 3 pilhas alcalinas "AAA" e manual do operador.

***Exemplo de pedido: HHM8229,** multímetro digital com auto-medição 5-em-1. **OCW-3,** A OMEGACARE℠ estende a garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos.*